

Garant GRIDLINE

Opzetkast met doorzichtige schuifdeuren, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 940217 1000 |
| GTIN | 4062406070205 |
| Artikelklasse | 9GI |

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 80×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht).

Nivelleersokkel met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

| | |
|----------------|-------------------------|
| Diepte in G | 20 |
| Kastfronten | Doorzichtige schuifdeur |
| Gewicht | 114 kg |
| Nuttige hoogte | 863 mm |
| Hoogte | 1000 mm |

| | |
|---|--|
| ComfortClose | nee |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 100 kg |
| Handgreep positionering | onder |
| Diepte | 500 mm |
| Breedte in G | 80 |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja |
| Breedte | 2000 mm |
| Aantal legborden | 4 |
| Materiaaldikte | 0,9 mm |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1000 kg |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Kast type | Opzetkast |
| Producttype | Legbordenkast |

Accessoires

| | |
|--|------------------|
| Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 150 mm | 940652 150 |
| Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 80G Voor kashoogte 1000/1250 mm | 940515 1000/1250 |
| Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40 | 940560 40 |
| Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40 | 940552 40 |
| Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40 | 940590 40 |
| Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm | 940652 125 |

| | |
|--|-------------|
| Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40 | 940550 40 |
| Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 75 mm | 940652 75 |
| Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F | 940559 F |
| Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 100 mm | 940652 100 |
| Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 300 mm | 940652 300 |
| Slotplaat voor GridLine Type GP21 | 914227 GP21 |
| Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 200 mm | 940652 200 |