

Garant GRIDLINE

**Opzetkast met lade, doorzichtige schuifdeuren, 36×14G, Hoogte: 750mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 940237 750    |
| GTIN          | 4062406070373 |
| Artikelklasse | 9GI           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 80×20G, met lades 36×14G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht). **Nivelleersokkel** met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

lades fronthoogte 125 mm.

**Levering:**

Kast inclusief legborden en lades.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, ,

**poedercoating.****Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Breedte                    | 2000 mm |
| Aantal lades               | 2       |
| Lades nuttige breedte in G | 36      |
| Handgreep positionering    | onder   |

|   |  |
|---|--|
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 100 kg   |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen                                | ja   |
| Diepte  | 500 mm   |
| Hoogte  | 750 mm   |
| Gewicht   | 107 kg   |
| Lades nuttige diepte  | 350 mm   |
| Lades nuttige breedte   | 900 mm   |
| Nuttig ladeoppervlak in G   | 36×14  |
| Breedte in G  | 80   |
| Lades nuttige diepte in G   | 14   |
| Diepte in G   | 20   |
| ComfortClose  | nee  |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen                               | 75 kg  |
| Aantal legborden  | 2  |
| Nuttige hoogte  | 613 mm   |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)                | 100 %  |
| Materiaaldikte  | 0,9 mm   |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen                                      | 1000 kg  |
| Hoogteverstelling in raster   | 25 mm  |
| Stiftcilinderslot   | modulair cilinderhuis  |
| Kleuren   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G                             | 36×14G   |
| Kast type   | Opzetkast  |
| Producttype   | Legbordenkast  |

## Accessoires

|  |                |
|--|----------------|
| Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 200 mm   | 940652 200     |
| Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 300 mm   | 940652 300     |
| Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40  | 940552 40      |
| Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F   | 940559 F       |
| Comfort Close lades intrek-dempingssysteem<br>Belastbaarheid lade 75 kg                                  | 950180 75      |
| Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 75 mm  | 940652 75      |
| Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm   | 940652 125     |
| Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten<br>metschuifdeuren, breedte 80G Voor kasthoogte 750/800 mm | 940515 750/800 |
| Slotplaat voor GridLine Type GP21  | 914227 GP21    |
| Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40  | 940560 40      |
| Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 100 mm   | 940652 100     |
| Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40   | 940590 40      |
| Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 150 mm   | 940652 150     |
| Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40   | 940550 40      |