

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 1250mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940801 1250
GTIN	4062406070434
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 20×20G. Geschikte lades: 16×16G (a.u.b. Apart bestellen)
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hoogte	1250 mm
Diepte	500 mm
ComfortClose	nee
Nuttige hoogte	1095 mm

Kast type	Basiskast
Breedte	500 mm
Gewicht	38 kg
Diepte in G	20
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Handgreep positionering	boven
Breedte in G	20
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940560 20
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 150 mm	940640 150
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 100 mm	940640 100
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940552 20
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 125 mm	940640 125

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 200 mm	940640 200
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 75 mm	940640 75
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 1250 mm	940501 1250
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 300 mm	940640 300
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940550 20