

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 750mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940803 750
GTIN	4062406070458
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast in 20×20G, zonder indeling. Geschikte lades: 16×16G, a.u.b. apart bestellen.
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte in G	20
Breedte	500 mm
Kast type	Basiskast
Diepte	500 mm

Hoogte	750 mm
Nuttige hoogte	595 mm
ComfortClose	nee
Diepte in G	20
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Gewicht	26 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Handgreep positionering	boven
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 125 mm	940640 125
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940552 20
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940560 20
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 200 mm	940640 200
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 750/800 mm	940501 750/800
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 75 mm	940640 75

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 150 mm	940640 150
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 100 mm	940640 100
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 300 mm	940640 300
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940550 20
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11