

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 800mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940821 800
GTIN	4062406070526
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 30×20G. Geschikte lades: 26×16G (a.u.b. apart bestellen)
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Gewicht	36 kg
Breedte in G	30
Nuttige hoogte	645 mm

Breedte	750 mm
ComfortClose	nee
Hoogte	800 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Handgreep positionering	boven
Diepte	500 mm
Kast type	Basiskast
Diepte in G	20
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	940641 100
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	940641 150
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kashoogte 750/800 mm	940510 750/800
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
	940641 200

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte
lade 200 mm

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30

940560 30

Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30

940590 30

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte
lade 75 mm

940641 75

Schuifgreep voor GridLine Type GP11

914226 GP11

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten
metvleugeldeuren Voor kashoogte 750/800 mm

940501 750/800

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte
lade 125 mm

940641 125

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte
lade 300 mm

940641 300