

Garant GRIDLINE

**Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 750mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940821 750
GTIN	4062406070519
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 30×20G. Geschikte lades: 26×16G (a.u.b. apart bestellen)  
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.  
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Hoogte	750 mm
Gewicht	34 kg
Handgreep positionering	boven
Diepte	500 mm

ComfortClose	nee
Nuttige hoogte	595 mm
Breedte in G	30
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Diepte in G	20
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte	750 mm
Kast type	Basiskast
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kashoogte 750/800 mm	940510 750/800
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	940641 300
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	940641 100
	940501 750/800

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten  
metvleugeldeuren Voor kashoogte 750/800 mm

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30

940550 30

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30

940560 30

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte  
lade 200 mm

940641 200

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte  
lade 125 mm

940641 125

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte  
lade 150 mm

940641 150

Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30

940590 30

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte  
lade 75 mm

940641 75