

Garant GRIDLINE

**Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940821 1000
GTIN	4062406070540
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 30×20G. Geschikte lades: 26×16G (a.u.b. apart bestellen)  
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.  
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Breedte in G	30
Handgreep positionering	boven
Breedte	750 mm
Diepte in G	20

Kast type	Basiskast
ComfortClose	nee
Diepte	500 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttige hoogte	845 mm
Hoogte	1000 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Gewicht	42 kg
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	940641 100
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	940641 75
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	940641 125

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kashoogte 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	940641 200
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	940641 300
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	940641 150