

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940821 1500
GTIN	4062406070564
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 30×20G. Geschikte lades: 26×16G (a.u.b. apart bestellen)
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte	750 mm
Breedte in G	30
ComfortClose	nee
Diepte	500 mm

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Gewicht	56 kg
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Handgreep positionering	boven
Hoogte	1500 mm
Nuttige hoogte	1345 mm
Kast type	Basiskast
Diepte in G	20
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	940641 75
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	940641 150
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
	940510 1500

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten
metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kashoogte 1500 mm

Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30

940590 30

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte
lade 125 mm

940641 125

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte
lade 100 mm

940641 100

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte
lade 300 mm

940641 300

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten
metvleugeldeuren Voor kashoogte 1500 mm

940501 1500

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte
lade 200 mm

940641 200