

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 800mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940823 800
GTIN	4062406070595
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 30×20G. Geschikte lades: 26×16G (a.u.b. Apart bestellen)
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Handgreep positionering	boven
Hoogte	800 mm
Breedte in G	30
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

Diepte in G	20
Diepte	500 mm
ComfortClose	nee
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Breedte	750 mm
Kast type	Basiskast
Nuttige hoogte	645 mm
Gewicht	36 kg
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
Lade voor vleugel deurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	940641 125
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugel deuren, breedte 30G Voor kasthoogte 750/800 mm	940510 750/800
Lade voor vleugel deurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	940641 75
	940641 300

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte
lade 300 mm

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte
lade 200 mm

940641 200

Schuifgreep voor GridLine Type GP11

914226 GP11

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte
lade 150 mm

940641 150

Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30

940590 30

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte
lade 100 mm

940641 100

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30

940560 30

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten
metvleugeldeuren Voor kashoogte 750/800 mm

940501 750/800