

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 750mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940823 750
GTIN	4062406070588
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 30×20G. Geschikte lades: 26×16G (a.u.b. Apart bestellen)
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte	500 mm
Nuttige hoogte	595 mm
ComfortClose	nee
Breedte in G	30

Kast type	Basiskast
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Handgreep positionering	boven
Breedte	750 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Hoogte	750 mm
Gewicht	34 kg
Diepte in G	20
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	940641 125
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kasthoogte 750/800 mm	940510 750/800
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 750/800 mm	940501 750/800
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	940641 150
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	940641 300
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	940641 75
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	940641 100
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	940641 200