

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 900mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940823 900
GTIN	4062406070601
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 30×20G. Geschikte lades: 26×16G (a.u.b. Apart bestellen)
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hoogte	900 mm
Diepte in G	20
Gewicht	39 kg
Breedte	750 mm

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
ComfortClose	nee
Breedte in G	30
Diepte	500 mm
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Kast type	Basiskast
Handgreep positionering	boven
Nuttige hoogte	745 mm
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Lade voor vleugel deurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	940641 200
Lade voor vleugel deurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	940641 125
Lade voor vleugel deurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	940641 75
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugel deuren, breedte 30G Voor kasthoogte 900 mm	940510 900
Lade voor vleugel deurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	940641 300

Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten met vleugeldeuren Voor kasthoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	940641 150
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	940641 100
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30