

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940843 2000
GTIN	4062406070786
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 40×20G. Geschikte lades: 36×16G (a.u.b. Apart bestellen)
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte in G	20
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Hoogte	2000 mm
Nuttige hoogte	1845 mm

Gewicht	81 kg
ComfortClose	nee
Diepte	500 mm
Breedte in G	40
Handgreep positionering	midden
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Breedte	1000 mm
Kast type	Basiskast
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	940642 200
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	940642 150
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	940642 300
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 40G Voor kashoogte 2000 mm	940511 2000
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	940642 100
	940642 75

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 75 mm

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

940550 40

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

940552 40

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

940560 40

Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

940590 40

Schuifgreep voor GridLine Type GP11

914226 GP11

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm

940642 125

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 2000 mm

940501 2000