

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 800mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940843 800
GTIN	4062406070731
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 40×20G. Geschikte lades: 36×16G (a.u.b. Apart bestellen)
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Kast type	Basiskast
Hoogte	800 mm
Breedte in G	40
Handgreep positionering	boven
Nuttige hoogte	645 mm
Kastfronten	Doorzichtige vleugeldeur

ComfortClose	nee
Diepte in G	20
Gewicht	42 kg
Breedte	1000 mm
Diepte	500 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	940642 75
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	940642 150
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	940642 200
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 750/800 mm	940501 750/800
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	940642 100
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 40G Voor kasthoogte 750/800 mm	940511 750/800
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940642 125
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	940642 300
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11