

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 750mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940843 750
GTIN	4062406070724
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 40×20G. Geschikte lades: 36×16G (a.u.b. Apart bestellen)
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hoogte	750 mm
ComfortClose	nee
Breedte	1000 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Kast type	Basiskast
Breedte in G	40

Handgreep positionering	boven
Diepte in G	20
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Nuttige hoogte	595 mm
Diepte	500 mm
Gewicht	41 kg
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor vleugel deurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	940642 200
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
Lade voor vleugel deurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	940642 75
Lade voor vleugel deurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	940642 150
Lade voor vleugel deurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	940642 100
Lade voor vleugel deurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940642 125
	940511 750/800

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten
metvleugeldeuren, breedte 40G Voor kashoogte 750/800
mm

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 750/800 mm	940501 750/800
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	940642 300
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11