

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940841 2000
GTIN	4062406070717
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 40×20G. Geschikte lades: 36×16G (a.u.b. apart bestellen)
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Gewicht	81 kg
Handgreep positionering	midden
Kast type	Basiskast

Diepte in G	20
Nuttige hoogte	1845 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
ComfortClose	nee
Breedte in G	40
Hoogte	2000 mm
Breedte	1000 mm
Diepte	500 mm
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor vleugel deurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	940642 100
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugel deuren, breedte 40G Voor kashoogte 2000 mm	940511 2000
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
Lade voor vleugel deurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	940642 200
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugel deuren Voor kashoogte 2000 mm	940501 2000
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	940642 150
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	940642 300
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	940642 75
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940642 125