

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940843 1000
GTIN	4062406070755
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 40×20G. Geschikte lades: 36×16G (a.u.b. Apart bestellen)
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Kastfronten	Doorzichtige vleugeldeur
Gewicht	49 kg
ComfortClose	nee
Breedte in G	40

Kast type	Basiskast
Diepte in G	20
Diepte	500 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Hoogte	1000 mm
Nuttige hoogte	845 mm
Breedte	1000 mm
Handgreep positionering	boven
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	940642 150
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940642 125
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	940642 75
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	940642 300
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	940642 100
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 40G Voor kasthoogte 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	940642 200
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40