

**Vleugeldeurkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 2000mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 949501 2000 |
| GTIN | 4062406081928 |
| Artikelklasse | 92S |

Omschrijving**Uitvoering:**

Romp en deuren van plaatstaal, bevestiging van legborden in een raster van 40 mm mogelijk. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een schuifgreep met **stiftcilinderslot**. Zie voor meer informatie over sloten nr. 950050 – 950060.

Met volledig plaatstalen vleugeldeuren.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Kastfronten | Volledig plaatstalen vleugeldeur |
| Hoogte | 2000 mm |
| Nuttige hoogte | 1840 mm |
| Diepte | 400 mm |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja |
| Breedte | 1000 mm |
| Gewicht | 69 kg |
| Handgreep positionering | midden |
| Aantal legborden | 4 |
| Materiaaldikte | 0,9 mm |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 60 kg |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 500 kg |
| Deuropeningshoek | 225 graden |
| Hoogteverstelling in raster | 40 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Producttype | Ordnerkast |

Accessoires

| | |
|-------------------------|-------------|
| Extra legbord Type 1000 | 949514 1000 |
|-------------------------|-------------|