

**Vleugeldeurkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 1200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	949501 1200
GTIN	4062406081911
Artikelklasse	92S

Omschrijving**Uitvoering:**

Romp en deuren van plaatstaal, bevestiging van legborden in een raster van 40 mm mogelijk. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een schuifgreep met **stiftcilinderslot**. Zie voor meer informatie over sloten nr. 950050 – 950060.

Met volledig plaatstalen vleugeldeuren.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugeldeur
Breedte	1000 mm
Gewicht	36 kg

Diepte	400 mm
Aantal legborden	2
Nuttige hoogte	1040 mm
Handgreep positionering	boven
Hoogte	1200 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	60 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen	500 kg
Deuropeningshoek	225 graden
Hoogteverstelling in raster	40 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Ordnerkast

Accessoires

Extra legbord Type 1000	949514 1000
-------------------------	-------------