

**Vleugeldeurkast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	949503 2000
GTIN	4062406080587
Artikelklasse	92S

Omschrijving**Uitvoering:**

Romp en deuren van plaatstaal, bevestiging van legborden in een raster van 40 mm mogelijk. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een schuifgreep met **stiftcilinderslot**. Zie voor meer informatie over sloten nr. 950050 – 950060.

Met doorzichtige vleugeldeuren (polycarbonaat-ruiten).

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Kastfronten	Doorzichtige vleugeldeur
Hoogte	2000 mm
Breedte	1000 mm
Nuttige hoogte	1840 mm

Aantal legborden	4
Handgreep positionering	midden
Diepte	400 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	60 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen	500 kg
Deuropeningshoek	225 graden
Hoogteverstelling in raster	40 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Ordnerkast

Accessoires

Extra legbord Type 1000	949514 1000
-------------------------	-------------