

**Vleugeldeurkast met legborden, Hoogte mm/Model: 1950/A****Bestelgegevens**

Bestelnummer	949531 1950/A
GTIN	4062406080594
Artikelklasse	92S

Omschrijving**Uitvoering:**

Romp en deuren van plaatstaal, bevestiging van legborden in een raster van 40 mm mogelijk. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een schuifgreep met **stiftcilinderslot**. Compleet met **4 legborden** van verzinkte plaat.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Gewicht	74 kg
Breedte	950 mm
Aantal legborden	4
Nuttige hoogte	1820 mm
Handgreep positionering	midden

Diepte	430 mm
Hoogte	1950 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Materiaaldikte	0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	80 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen	500 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	40 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Ordnerkast

Accessoires

Extra legbord Type 950	949534 950
------------------------	------------