

Garant GRIDLINE

**Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 750mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940861 750
GTIN	4062406070861
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast 50×20G, zonder indeling.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Nuttige hoogte	595 mm
Kast type	Basiskast
Hoogte	750 mm
Diepte in G	20
ComfortClose	nee
Diepte	500 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

Breedte in G	50
Handgreep positionering	boven
Gewicht	65 kg
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Breedte	1250 mm
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940552 50
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940560 50
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940550 50
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 750/800 mm	940501 750/800
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940590 50
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 50G Voor kasthoogte 750/800 mm	940512 750/800