

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 800mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940861 800
GTIN	4062406070878
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast 50×20G, zonder indeling.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte	500 mm
ComfortClose	nee
Nuttige hoogte	645 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugeldeur
Breedte	1250 mm
Diepte in G	20
Hoogte	800 mm

Gewicht	68 kg
Kast type	Basiskast
Handgreep positionering	boven
Breedte in G	50
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940590 50
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten met vleugeldeuren, breedte 50G Voor kashoogte 750/800 mm	940512 750/800
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940560 50
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940550 50
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten met vleugeldeuren Voor kashoogte 750/800 mm	940501 750/800
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940552 50
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11