

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940865 1500
GTIN	4062406071059
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 50×20G.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte in G	50
Breedte	1250 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur
Diepte in G	20

Nuttige hoogte	1345 mm
Diepte	500 mm
ComfortClose	nee
Gewicht	104 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Kast type	Basiskast
Hoogte	1500 mm
Handgreep positionering	boven
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940552 50
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940550 50
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 50G Voor kashoogte 1500 mm	940513 1500
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940590 50
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940560 50