

Garant GRIDLINE

**Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 900mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940861 900
GTIN	4062406070885
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast 50x20G, zonder indeling.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Handgreep positionering	boven
Breedte	1250 mm
Kast type	Basiskast
Diepte	500 mm
Nuttige hoogte	745 mm

Diepte in G	20
ComfortClose	nee
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Hoogte	900 mm
Gewicht	73 kg
Breedte in G	50
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940560 50
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940552 50
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940550 50
Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940590 50
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugel deuren Voor kasthoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugel deuren, breedte 50G Voor kasthoogte 900 mm	940512 900