

Garant GRIDLINE

**Basiskast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 1250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940865 1250
GTIN	4062406071042
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 50x20G.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Nuttige hoogte	1095 mm
Diepte	500 mm
Breedte	1250 mm
Gewicht	91 kg

Handgreep positionering	boven
Kast type	Basiskast
ComfortClose	nee
Diepte in G	20
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte in G	50
Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur
Hoogte	1250 mm
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940590 50
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 50G Voor kasthoogte 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940560 50
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940552 50
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940550 50