

Garant GRIDLINE

**Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 900mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940863 900
GTIN	4062406070953
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast 50×20G, zonder indeling.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Diepte	500 mm
Handgreep positionering	boven
Kastfronten	Doorzichtige vleugeldeur
Nuttige hoogte	745 mm
ComfortClose	nee
Gewicht	73 kg
Diepte in G	20

Breedte	1250 mm
Kast type	Basiskast
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte in G	50
Hoogte	900 mm
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940550 50
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940560 50
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940552 50
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940590 50
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 50G Voor kashoogte 900 mm	940512 900
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 900/1000 mm	940501 900/1000