

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940865 2000
GTIN	4062406071066
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 50x20G.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte	1845 mm
Gewicht	131 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte in G	50

ComfortClose	nee
Kast type	Basiskast
Diepte in G	20
Diepte	500 mm
Hoogte	2000 mm
Handgreep positionering	midden
Breedte	1250 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 50G Voor kashoogte 2000 mm	940513 2000
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940560 50
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940590 50
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940550 50
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940552 50