

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 750mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940885 750
GTIN	4062406071141
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast 60×20G, zonder indeling. Geschikte lades: 26×14G, a.u.b. apart bestellen.
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Kast type	Basiskast
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte in G	60
Nuttige hoogte	595 mm
Hoogte	750 mm
Diepte	500 mm
Diepte in G	20

Gewicht	68 kg
Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur
ComfortClose	nee
Handgreep positionering	boven
Breedte	1500 mm
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	940651 75
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	940651 150
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 60G Voor kashoogte 750/800 mm	940514 750/800
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	940651 300
	940651 100

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade
100 mm

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade
200 mm

940651 200

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade
125 mm

940651 125

Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30

940590 30