

Garant GRIDLINE

**Basiskast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 900mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940885 900
GTIN	4062406071165
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast 60×20G, zonder indeling. Geschikte lades: 26×14G, a.u.b. apart bestellen.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Breedte in G	60
ComfortClose	nee
Gewicht	75 kg
Kast type	Basiskast
Hoogte	900 mm
Diepte	500 mm

Diepte in G	20
Handgreep positionering	boven
Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur
Breedte	1500 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttige hoogte	745 mm
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	940651 75
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	940651 200
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	940651 150
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	940651 125
Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	940651 100
	940651 300

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade  
300 mm

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30

940550 30

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten  
metschuifdeuren, breedte 60G Voor kashoogte 900 mm

940514 900

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G  
30

940552 30