

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 940885 1000 |
| GTIN | 4062406071172 |
| Artikelklasse | 9GI |

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast 60×20G, zonder indeling. Geschikte lades: 26×14G, a.u.b. apart bestellen.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

| | |
|--|---------|
| Diepte | 500 mm |
| Breedte | 1500 mm |
| Nuttige hoogte | 845 mm |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja |
| Hoogte | 1000 mm |
| Diepte in G | 20 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Breedte in G | 60 |
| Gewicht | 81 kg |
| Kastfronten | Volledig plaatstalen schuifdeur |
| ComfortClose | nee |
| Handgreep positionering | boven |
| Kast type | Basiskast |
| Uitvoering | Naar keuze te configureren |
| Materiaaldikte | 0,9 mm |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1000 |
| Hoogteverstelling in raster | 25 |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype | Legbordenkast |

Accessoires

| | |
|--|------------------|
| Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 75 mm | 940651 75 |
| Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 60G Voor kashoogte 1000/1250 mm | 940514 1000/1250 |
| Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30 | 940550 30 |
| Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm | 940651 100 |
| Slotplaat voor GridLine Type GP21 | 914227 GP21 |
| Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30 | 940560 30 |
| Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm | 940651 150 |
| Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 125 mm | 940651 125 |

| | |
|--|------------|
| Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30 | 940552 30 |
| Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 300 mm | 940651 300 |
| Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30 | 940590 30 |
| Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 200 mm | 940651 200 |