

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige schuifdeuren, Hoogte: 900mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940887 900
GTIN	4062406071233
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 60×20G. Geschikte lades: 26×14G (a.u.b. apart) bestellen. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Kast type	Basiskast
Diepte in G	20
Breedte in G	60
Gewicht	75 kg
Handgreep positionering	boven
Breedte	1500 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

Nuttige hoogte	745 mm
Hoogte	900 mm
Kastfronten	Doorzichtige schuifdeur
ComfortClose	nee
Diepte	500 mm
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	940651 100
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	940651 150
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	940651 200
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	940651 300
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 60G Voor kasthoogte 900 mm	940514 900
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
	940651 125

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade
125 mm

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G
30

940552 30

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade
75 mm

940651 75