

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940885 1500
GTIN	4062406071196
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast 60×20G, zonder indeling. Geschikte lades: 26×14G, a.u.b. apart bestellen.
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hoogte	1500 mm
Diepte	500 mm
Breedte in G	60
Kast type	Basiskast

ComfortClose	nee
Nuttige hoogte	1345 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte	1500 mm
Gewicht	105 kg
Diepte in G	20
Handgreep positionering	boven
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	940651 150
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	940651 100
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	940651 125
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	940651 200
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	940651 300
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	940651 75