

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige schuifdeuren, Hoogte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940907 1500
GTIN	4062406071400
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 80×20G. Geschikte lades: 36×14G (a.u.b. apart) bestellen. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Gewicht	126 kg
Hoogte	1500 mm
Handgreep positionering	boven
Diepte	500 mm
Nuttige hoogte	1345 mm
Diepte in G	20

Kast type	Basiskast
Breedte	2000 mm
Kastfronten	Doorzichtige schuifdeur
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte in G	80
ComfortClose	nee
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40