

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940905 1500
GTIN	4062406071332
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast in 80×20G, zonder indeling. Geschikte lades: 36×14G, a.u.b. apart bestellen. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte	1345 mm
ComfortClose	nee
Diepte in G	20
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Gewicht	126 kg
Handgreep positionering	boven

Breedte in G	80
Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur
Kast type	Basiskast
Hoogte	1500 mm
Breedte	2000 mm
Diepte	500 mm
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40