

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 1250mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940905 1250
GTIN	4062406071325
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast in 80×20G, zonder indeling. Geschikte lades: 36×14G, a.u.b. apart bestellen.
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte	500 mm
ComfortClose	nee
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Handgreep positionering	boven
Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur
Gewicht	112 kg
Breedte	2000 mm

Breedte in G	80
Kast type	Basiskast
Hoogte	1250 mm
Diepte in G	20
Nuttige hoogte	1095 mm
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 80G Voor kashoogte 1500 mm	940515 1500
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 80G Voor kashoogte 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21