

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige schuifdeuren, Hoogte: 750mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 940907 750 |
| GTIN | 4062406071356 |
| Artikelklasse | 9GI |

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 80×20G. Geschikte lades: 36×14G (a.u.b. apart) bestellen. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

| | |
|--|---------|
| Diepte | 500 mm |
| Breedte | 2000 mm |
| ComfortClose | nee |
| Hoogte | 750 mm |
| Gewicht | 83 kg |
| Breedte in G | 80 |
| Handgreep positionering | boven |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja |

| | |
|------------------------------------|--|
| Kast type | Basiskast |
| Diepte in G | 20 |
| Nuttige hoogte | 595 mm |
| Kastfronten | Doorzichtige schuifdeur |
| Uitvoering | Naar keuze te configureren |
| Materiaaldikte | 0,9 mm |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1000 |
| Hoogteverstelling in raster | 25 |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype | Legbordenkast |

Accessoires

| | |
|---|----------------|
| Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40 | 940552 40 |
| Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 80G Voor kasthoogte 750/800 mm | 940515 750/800 |
| Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40 | 940560 40 |
| Slotplaat voor GridLine Type GP21 | 914227 GP21 |
| Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40 | 940550 40 |
| Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40 | 940590 40 |