

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige schuifdeuren, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940907 2000
GTIN	4062406071417
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast zonder indeling in 80×20G. Geschikte lades: 36×14G (a.u.b. apart) bestellen. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte	500 mm
Kast type	Basiskast
Gewicht	155 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

Nuttige hoogte	1845 mm
Hoogte	2000 mm
Diepte in G	20
Handgreep positionering	midden
ComfortClose	nee
Breedte	2000 mm
Kastfronten	Doorzichtige schuifdeur
Breedte in G	80
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000
Hoogteverstelling in raster	25
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 80G Voor kasthoogte 2000 mm	940515 2000
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40