

Garant GRIDLINE

Maxi-basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	941001 2000
GTIN	4062406071431
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Uitgeruste kast in 30×28G.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste helft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeemkasten zie nr. 942530 – 942583 en groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte in G	30
Aantal legborden	4

Breedte	750 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Diepte	700 mm
Gewicht	128 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Diepte in G	28
Nuttige hoogte	1845 mm
ComfortClose	nee
Hoogte	2000 mm
Handgreep positionering	midden
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Maxi-systeemkast

Accessoires

Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	942570 125
Schuin legbord vooreForm Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	942550 30
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	942570 75
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	942570 200

Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	942570 300
Legbord dragers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F	940559 F
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugel deuren Voor kasthoogte 2000 mm	940501 2000
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugel deuren, breedte 30G Voor kasthoogte 2000 mm	940510 2000
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	942570 100
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	942570 150
Legbord met dragers 100 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	942530 30
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11