

Garant GRIDLINE

Maxi-opzetkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	941011 1000
GTIN	4062406071462
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast in 30×28G, met indeling.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste helft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeemkasten zie nr. 942530 – 942583 en groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte	700 mm
Aantal legborden	1

Handgreep positionering	onder
Hoogte	1000 mm
Diepte in G	28
Nuttige hoogte	845 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte	750 mm
ComfortClose	nee
Breedte in G	30
Gewicht	70 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Opzetkast
Producttype	Maxi-systeemkast

Accessoires

Schuin legbord vooreForm Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	942550 30
Lade voor vleugel deur maxi-systeem- / zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	942570 75
Lade voor vleugel deur maxi-systeem- / zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	942570 300
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 900/1000 mm	940501 900/1000

Legbord met dragers 100 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	942530 30
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	942570 100
Legbord dragers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F	940559 F
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	942570 150
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	942570 125
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	942570 200
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten met vleugel deuren, breedte 30G Voor kasthoogte 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11