

Garant GRIDLINE

Maxi-basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	941021 1000
GTIN	4062406071486
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×28G.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste helft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeemkasten zie nr. 942530 – 942583 en groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte in G	28
Breedte in G	40

Gewicht	81 kg
Hoogte	1000 mm
Aantal legborden	1
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Breedte	1000 mm
ComfortClose	nee
Nuttige hoogte	845 mm
Diepte	700 mm
Handgreep positionering	boven
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Maxi-systeemkast

Accessoires

Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 200 mm	942573 200
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugel deuren, breedte 40G Voor kasthoogte 1000/1250 mm	940511 1000/1250

Greep Type 1	958490 1
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Schuin legbord vooreForm Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942550 40
Lade voor vleugel deur maxi-systeem- / zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 125 mm	942573 125
Lade voor vleugel deur maxi-systeem- / zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 150 mm	942573 150
Legbord met dragers100 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942530 40
Lade voor vleugel deur maxi-systeem- / zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 300 mm	942573 300
Lade voor vleugel deur maxi-systeem- / zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 100 mm	942573 100
Wielenunit uitbreidingsset Geschikt voor behuizingsdiepte in G 28	958480 28
Lade voor vleugel deur maxi-systeem- / zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 75 mm	942573 75