

Garant GRIDLINE

Maxi-basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	941021 2000
GTIN	4062406071493
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×28G.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste helft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeemkasten zie nr. 942530 – 942583 en groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte in G	28
Hoogte	2000 mm

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Breedte in G	40
Aantal legborden	4
Diepte	700 mm
Breedte	1000 mm
Nuttige hoogte	1845 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
ComfortClose	nee
Gewicht	146 kg
Handgreep positionering	midden
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Maxi-systeemkast

Accessoires

Legbord met dragers100 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942530 40
Lade voor vleugel deur maxi-systeem- / zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 200 mm	942573 200
Lade voor vleugel deur maxi-systeem- / zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 150 mm	942573 150
Schuin legbord vooreForm Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942550 40

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 2000 mm	940501 2000
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 100 mm	942573 100
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 40G Voor kasthoogte 2000 mm	940511 2000
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 75 mm	942573 75
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 125 mm	942573 125
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 300 mm	942573 300
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F