

Garant GRIDLINE

**Maxi-basiskast met doorzichtige schuifdeuren, Hoogte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	941047 1000
GTIN	4062406071561
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast in 60x28G, met indeling.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste helft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeemkasten zie nr. 942530 – 942583 en groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Diepte	700 mm
Gewicht	135 kg
Hoogte	1000 mm
Breedte	1500 mm

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Nuttige hoogte	863 mm
ComfortClose	nee
Handgreep positionering	boven
Breedte in G	60
Aantal legborden	2
Diepte in G	28
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Maxi-systeemkast

## Accessoires

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 60G Voor kasthoogte 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Legbord met dragers 100 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	942530 30
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	942580 125
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	942580 300
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	942580 100

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	942580 75
Schuin legbord vooreForm Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	942550 30
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	942580 200
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	942580 150