

Garant GRIDLINE

Maxi-opzetkast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	941033 1000
GTIN	4062406071530
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×28G.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste helft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeemkasten zie nr. 942530 – 942583 en groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte in G	28
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg

Diepte	700 mm
Gewicht	81 kg
Handgreep positionering	onder
Aantal legborden	1
Breedte in G	40
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Hoogte	1000 mm
Breedte	1000 mm
ComfortClose	nee
Nuttige hoogte	845 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Opzetkast
Producttype	Maxi-systeemkast

Accessoires

Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 125 mm	942573 125
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 150 mm	942573 150
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 100 mm	942573 100
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 300 mm	942573 300

Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 75 mm	942573 75
Legbord met dragers 100 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942530 40
Legbord dragers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F	940559 F
Schuin legbord vooreForm Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942550 40
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugel deuren Voor kasthoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugel deuren, breedte 40G Voor kasthoogte 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Lade voor vleugel deur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G fronthoogte lade 200 mm	942573 200