


Garant GRIDLINE

Maxi-opzetkast met doorzichtige schuifdeuren, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	941057 1000
GTIN	4062406071592
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast in 60x28G, met indeling.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste helft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeemkasten zie nr. 942530 – 942583 en groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte	1500 mm
Breedte in G	60
Nuttige hoogte	863 mm
Aantal legborden	2

ComfortClose	nee
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Hoogte	1000 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Gewicht	135 kg
Diepte	700 mm
Diepte in G	28
Handgreep positionering	onder
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Opzetkast
Producttype	Maxi-systeemkast

Accessoires

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	942580 100
Schuin legbord vooreForm Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	942550 30
Legbord met dragers100 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	942530 30
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	942580 200
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	942580 125
	942580 75

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/
zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 75 mm

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/
zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 300 mm

942580 300

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F

940559 F

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten
metschuifdeuren, breedte 60G Voor kashoogte 1000/1250
mm

940514 1000/1250

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/
zwaarlastkastenbreedte 30G Fronthoogte lade 150 mm

942580 150

Slotplaat voor GridLine Type GP21

914227 GP21