

Garant GRIDLINE

**Maxi-basiskast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	941065 1000
GTIN	4062406071608
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 80×28G.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste helft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeemkasten zie nr. 942530 – 942583 en groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Breedte	2000 mm
Hoogte	1000 mm
ComfortClose	nee
Diepte	700 mm
Nuttige hoogte	863 mm

Gewicht	160 kg
Breedte in G	80
Diepte in G	28
Handgreep positionering	boven
Aantal legborden	2
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Maxi-systeemkast

## Accessoires

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	942583 125
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	942583 200
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	942583 300
Schuin legbord vooreForm Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942550 40
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	942583 75
	942583 100

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/  
zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 100 mm

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/  
zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 150 mm

942583 150

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F

940559 F

Legbord met dragers100 kg Voor kast- /  
compartimentbreedte in G 40

942530 40

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten  
metschuifdeuren, breedte 80G Voor kashoogte 1000/1250  
mm

940515 1000/1250