

Garant GRIDLINE

Maxi-basiskast met doorzichtige schuifdeuren, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 941067 2000 |
| GTIN | 4062406071639 |
| Artikelklasse | 9GI |

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast 80×28G, met indeling

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste helft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeemkasten zie nr. 942530 – 942583 en groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

| | |
|--------------|--------|
| Gewicht | 266 kg |
| ComfortClose | nee |

| | |
|---|--|
| Hoogte | 2000 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Diepte in G | 28 |
| Nuttige hoogte | 1863 mm |
| Aantal legborden | 8 |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 100 kg |
| Breedte in G | 80 |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja |
| Handgreep positionering | midden |
| Breedte | 2000 mm |
| Materiaaldikte | 0,9 mm |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1000 kg |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Kast type | Basiskast |
| Producttype | Maxi-systeemkast |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 100 mm | 942583 100 |
| Legbord met dragers 100 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40 | 942530 40 |
| Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 80G Voor kashoogte 2000 mm | 940515 2000 |
| Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 125 mm | 942583 125 |
| Slotplaat voor GridLine Type GP21 | 914227 GP21 |

| | |
|---|------------|
| Schuin legbord vooreForm Voor kast- / compartimentbreedte in G 40 | 942550 40 |
| Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 150 mm | 942583 150 |
| Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 300 mm | 942583 300 |
| Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 200 mm | 942583 200 |
| Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F | 940559 F |
| Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 75 mm | 942583 75 |