

**Spiraalborenset HSS nr. 114000 met cassette, ongecoat, Type: 1-6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	115000 1-6
GTIN	4045197024015
Artikelklasse	12B

Omschrijving**Uitvoering:**

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.

Rolgewalst, normale spiraalhoek, kerndikte en kernstijging.

Geen structuuronderbreking, daardoor elastischer en geschikt voor robuuste boorwerkzaamheden (bijv. met handboormachines). Gunstig geprijsde uitvoering.

Technische beschrijving

Aantal boren	51
Boren steeds oplopend	0,1 mm
Boorbereik	1 - 6 mm
Schacht	cilinderschacht
Aantal snijkanten Z	2
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS

Type	N
Tolerantie nominale Ø	h8
Tophoek	118 graden
Inwendige koeling	nee
met cassette	ja
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	45 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	25 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		

Accessoires

Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 3,4 mm	114000 3,4
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 2,1 mm	114000 2,1
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 4,7 mm	114000 4,7
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 4,6 mm	114000 4,6
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 5,2 mm	114000 5,2
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 2,7 mm	114000 2,7

Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 4,8 mm	114000 4,8
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 4,3 mm	114000 4,3
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 5,1 mm	114000 5,1
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 1,1 mm	114000 1,1
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 1,2 mm	114000 1,2
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 1,9 mm	114000 1,9
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 1,7 mm	114000 1,7
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 3,7 mm	114000 3,7
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 5,8 mm	114000 5,8
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 3,1 mm	114000 3,1
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 5,7 mm	114000 5,7
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 2,2 mm	114000 2,2
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 1,4 mm	114000 1,4
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 5,6 mm	114000 5,6

Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 2,3 mm	114000 2,3
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 1,3 mm	114000 1,3
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 4,4 mm	114000 4,4
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 5,3 mm	114000 5,3
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 1,8 mm	114000 1,8
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 1,6 mm	114000 1,6
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 4,9 mm	114000 4,9
Cassette leeg voor spiraalboren DIN 338 Type 1-6	115475 1-6