

Garant GRIDLINE

Maxi-opzetkast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	941075 1000
GTIN	4062406071646
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast 80×28G, met indeling

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste helft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeemkasten zie nr. 942530 – 942583 en groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte in G	28
Handgreep positionering	onder
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Hoogte	1000 mm
Breedte	2000 mm

Breedte in G	80
Aantal legborden	2
Nuttige hoogte	863 mm
Diepte	700 mm
Gewicht	160 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
ComfortClose	nee
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Opzetkast
Producttype	Maxi-systeemkast

Accessoires

Legbord met dragers 100 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942530 40
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	942583 200
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	942583 125
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	942583 300
Schuin legbord vooreForm Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	942550 40
Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/ zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	942583 100
	942583 150

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/
zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 150 mm

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten
metschuifdeuren, breedte 80G Voor kashoogte 1000/1250
mm

940515 1000/1250

Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/
zwaarlastkastenbreedte 40G Fronthoogte lade 75 mm

942583 75

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F

940559 F

Slotplaat voor GridLine Type GP21

914227 GP21