

Garant GRIDLINE

Verticale kast, diepte 28G, 2 vrijdragende verticale secties, Hoogte: 1000 mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942002 1000
GTIN	4062406071660
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Verticale kast in 30×28G.

De verticale kasten zijn uitgerust **met vrijdragende verticale secties** die van een **afzonderlijke uittrekbeveiliging** zijn voorzien, zodat er telkens slechts één verticale sectie kan worden geopend. De frames van de secties zijn in een raster van 37 mm geperforeerd voor de bevestiging van gereedschapsdragers, legborden met opstaande randen en geperforeerde wanden. De verticale kasten zijn geschikt voor vloer- of wandbevestiging en **moeten beslist worden beveiligd tegen kantelen**. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.

Accessoires:

De verticale secties kunnen worden uitgerust met legborden met opstaande randen nr. 942010, geperforeerde wanden nr. 942015, gereedschapsdragers nr. 970130.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, verticale secties antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Bij verticale secties van 330 mm breed kunnen 2 dragers naast elkaar worden gemonteerd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Verticale sectie draagvermogen: 350 kg

Hoogte: 1000 mm

Breedte: 750 mm

Diepte: 700 mm
Breedte in G: 30
Diepte in G: 28
Verticale sectie lades breedte: 330 mm

Technische beschrijving

Breedte	750 mm
Verticale sectie nuttige breedte	323 mm
Gewicht	181 kg
Verticale sectie nuttige diepte	627 mm
Verticale sectie lades breedte	330 mm
Verticale sectie draagvermogen	350 kg
Diepte	700 mm
Verticale sectie nuttige hoogte	680 mm
Hoogte	1000 mm
Breedte in G	30
Diepte in G	28
Materiaaldikte	1,2 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	700 kg
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	37 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Verticale kast