

Garant GRIDLINE

Verticale kast, diepte 28G, 4 vrijdragende verticale secties, Hoogte: 2000 mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942004 2000
GTIN	4062406071691
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Verticale kast in 30x28G.

De verticale kasten zijn uitgerust **met vrijdragende verticale secties** die van een **afzonderlijke uittrekbeveiliging** zijn voorzien, zodat er telkens slechts één verticale sectie kan worden geopend. De frames van de secties zijn in een raster van 37 mm geperforeerd voor de bevestiging van gereedschapsdragers, legborden met opstaande randen en geperforeerde wanden. De verticale kasten zijn geschikt voor vloer- of wandbevestiging en **moeten beslist worden beveiligd tegen kantelen**. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.

Accessoires:

De verticale secties kunnen worden uitgerust met legborden met opstaande randen nr. 942010, geperforeerde wanden nr. 942015, gereedschapsdragers nr. 970130.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, verticale secties antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Bij verticale secties van 330 mm breed kunnen 2 dragers naast elkaar worden gemonteerd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Verticale sectie draagvermogen: 175 kg

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 750 mm

Diepte: 700 mm
Breedte in G: 30
Diepte in G: 28
Verticale sectie lades breedte: 160 mm

Technische beschrijving

Verticale sectie nuttige diepte	627 mm
Breedte	750 mm
Gewicht	252 kg
Verticale sectie nuttige breedte	153 mm
Diepte	700 mm
Verticale sectie draagvermogen	175 kg
Verticale sectie lades breedte	160 mm
Hoogte	2000 mm
Verticale sectie nuttige hoogte	1680 mm
Breedte in G	30
Diepte in G	28
Materiaaldikte	1,2 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	700 kg
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	37 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Verticale kast